


Garant**Mantelkopfrees N, ongecoat, Ø×breedte js16: 63X40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	181500 63X40
GTIN	4045197096487
Artikelklasse	11U

Omschrijving**Uitvoering:**

De frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type N = normale vertanding, 30°-spiraal.

Opmerking:

f_z voor $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	8
Boring-Ø H7	27 mm
Snijkant-Ø D _c	63 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm
Schachtuitvoering	met boring
Totale hoogte	40 mm
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	js16
Mantelkopfrees-opname	met pasgroef
Spiraalhoek	30 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Inwendige koeling	nee
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Mantelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	18 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		