

Garant**Machinetap HSS-E vorm C, stoomontlaten, G: G1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137450 G1
GTIN	4045197079992
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen. **HSS**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	11
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Draadspoed	2,309 mm
Kerngat-Ø	30,75 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	25 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Draaddiepte	66,5 mm
Draadafmeting	G1

Coating	stoomontlaten
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		