



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 1.1/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 2 - 8 mm

Voor handtap DIN 352: M1 – M12

voor handruimer-Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Totale lengte: 200 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	200 mm
Spanwijdte □	2 - 8 mm
Voor handtap DIN 352	M1 – M12
voor handruimer-Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer