

Garant**Machinetap, ongecoat, UNC: 5/8-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137860 5/8-11
GTIN	4045197080257
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met rechtse spiraal. HSS-E****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 15,88 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 13,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	13,5 mm
Gangen per inch	11
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2,309 mm
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	31,76 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	5/8-11 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

