

**Garant****VHM-frees TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	203102 8
GTIN	4045197814487
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten. Versprongen spaandelaars.

Opmerking:

ae max = 0,1 × D voor de TPC-bewerking. NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 203116. hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014 en 204015.

## Technische beschrijving

Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Afkoppellengte L <sub>1</sub> incl. vrijloop	25 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,16 mm
Totale lengte L	63 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	19 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal tanden Z	7
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Tolerantie nominale $\varnothing$	f8
Spiraalhoek	40 graden
Spaanmiddendikte $h_{\max}$ voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Aantal spaandelaars	0
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfrezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	340 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

