


Garant**Mantelkopfrees, ruw NR, ongecoat, Ø×breedte js16: 50X36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	182200 50X36
GTIN	4045197096746
Artikelklasse	11U

Omschrijving**Uitvoering:****Achterslepen profiel.** De frezen zijn zonder profielverandering meermaals naslijpbaar.**Opmerking:** f_z voor $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Technische beschrijving**

Boring-Ø H7	22 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Aantal tanden Z	6
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm
Schachtuitvoering	met boring
Totale hoogte	36 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1

Freesprofiel	NR
Tolerantie nominale \varnothing	js16
Mantelkopfrees-opname	met pasgroef
Spiraelhoek	27 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Inwendige koeling	nee
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Mantelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	18 m/min	M
CuZn	geschikt	45 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		