



## Compressor voor de vakman, Type: 210/10W



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Corrosievaste kleppen, zeer efficiënte koeling, onderhoudsvrije aandrijfonderdelen, corrosiebeschermd ketels; onderdelen gegarandeerd minimaal 10 jaar verkrijgbaar. Hoog rendement voor lage bedrijfskosten. Compacte minicompressor met robuust onderstel voor het kleinere luchtverbruik.

#### Levering:

Inclusief filter-reduceerventiel met manometer, snelkoppeling.

#### Opmerking:

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Volume drukkettel	10 l
Maximale vulcapaciteit	140 l/min
Gewicht	29 kg
Lengte	420 mm
Maximale aanzuigcapaciteit	210 l/min

Wattage	1,1 kW
Hoogte	650 mm
Maximale druk (lucht)	10 bar
Breedte	370 mm
Fabrikantnummer	210/10W
Producttype	Compressor