

Garant**GARANT Master titanium VHM-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat, TiAlN, Nominale Ø DC: 7,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164410 7,5
GTIN	4062406698188
Artikelklasse	10P

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor **titaniumbewerking**, met verbeterde snijkantgeometrie en verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat. Extra korte snijkant voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant.

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-expansie-** of **precisiehouders**. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke steek van de snijkanten en speciale vormgeving van de ronde fasebreedte.

Tolerantiegegevens:

Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

Opmerking:

Levertijd: 4 weken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	64 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Nominale Ø D _c	7,5 mm
Tolerantie	configureerbaar
Snijlengte L _c	10 mm

Ø-Bereik	7,201 - 7,7 mm
Serie	Master Titan
Voeding f in titanium > 850 N/mm ²	0,36 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L	100 mm
Overmaat op nominale Ø	0,1 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	groen
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		