

**Garant****Verzinkboor vorm D 60°, ongecoat, Ø DC: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150860 40
GTIN	4045197087423
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn tot maat 31,5 uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

**Toepassing:**

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.

**Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.**

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	12,5 mm
Buiten-Ø	40 mm
Totale lengte L	150 mm
Morseconus MK	3
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	60 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 334
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
CuZn	geschikt	65 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		