

Garant**Verzinkboor vorm C 60°, TiN, Buiten-Ø Dc: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150840 16
GTIN	4045197087300
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

Toepassing:

Voor kerfvrij verzinken en afbramen.

Bijzonder geschikt voor het verzinken van draadkerngaten en voor verzinkingen in gereedschapsmakerijen en de apparatenbouw.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	4 mm
Buiten-Ø	16 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	63 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiN
Verzinkboorpunthoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 334

Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	85 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	40 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	9 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		