

**Garant****Machine-zaagblad, HSS, Lengte L / tanden per inch: 450/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Artikelklasse	11R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT** – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

**Technische beschrijving**

Spangat-Ø	10,5 mm
Breedte	32 mm
Dikte	2 mm
Tanden per inch	10
Lengte L	450 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezagblad

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		

Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
nat maximaal	geschikt