

Mitutoyo**Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 18-35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring- \varnothing .

Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op \varnothing -nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

Technische beschrijving

Meetbereik	18 - 35 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 μ m
Centreerschotel breedte	12,7 mm

Meetdiepte	100 mm
Aantal tasters	9
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60
KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60
DAkkS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435220 0,5
Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 1 mm	435220 1