

**Mitutoyo****Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 50-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring- $\varnothing$ .

Tasters met HM-tasterkogel.

**Toepassing:**

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op  $\varnothing$ -nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

**Levering:**

Inclusief meetklok nr. 432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte	150 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 $\mu$ m
Centreerschotel breedte	38 mm

Aantal tasters	11
Meetbereik	50 - 150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

### Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
Kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 160 mm	023210 160
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

### Accessoires

Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 3 mm	435230 3
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 2 mm	435230 2
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 1 mm	435230 1
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435230 0,5
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap 1 st. Type 35-90	439914 35-90
Verlengstuk (50 mm)	435210