

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132160 M14
GTIN	4045197071354
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132180.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L_{tot} : 110 mm

Schacht-Ø: 11 mm

Schacht-vierkant: 9 mm

Kerngat-Ø: 12 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	2 mm

Norm	DIN 376
Schacht-Ø	11 mm
Totale lengte L _{tot.}	110 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	28 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M14
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw