


**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132160 M16
GTIN	4045197071361
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132180.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 110 mm

Schacht-Ø: 12 mm

Schacht-vierkant: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	16 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	14 mm
Draadspoed	2 mm
Aantal spaangroeven	3

Norm	DIN 376
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	110 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	32 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M16
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw