



Perslucht-bandschuurmachine Dynafile®, Type: 14010



Bestelgegevens

Bestelnummer	079551 14010
GTIN	616026140103
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met **instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop** en verwisselbare **contactarm** voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt **snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk**. De **schuurbandkoeling** via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar. **Dynafile®**, robuuste, universeel inzetbare bandvijlmachine.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels. **Dynafile®**, 5 contactarmen, oppervlaktebewerkingsset, schuurbandmaten 3 – 4, 6, 13×610mm, transportkoffer.

Opmerking:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Bandbreedte	3–4; 6; 13 mm
Geluidsproductie	77 dB(A)

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	Dynaflex I Kit
Gewicht	1,4 kg
Maximale luchtbehoefte	876 l/min
Bandlengte	610 mm
Modelserie	Dynaflex
Afgegeven vermogen	379 W
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Contactarm voor Dynaflex® Type 11216	079559 11216
Contactarm voor Dynaflex® Type 11232	079559 11232
Contactarm voor Dynaflex® Type 11218	079559 11218
Contactarm voor Dynaflex® Type 11219	079559 11219
Contactarm voor Dynaflex® Type 11213	079559 11213
Contactarm voor Dynaflex® Type 11231	079559 11231