

**Garant****Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139115 M8
GTIN	4045197508577
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12).

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht- $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 8 mmSchacht-vierkant  $\square$ : 6,2 mmKerngat- $\varnothing$  richtwaarde: 7,45 mm**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	5
Draadspoed	1,25 mm
Schroefdraad- $\varnothing$	8 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub>	8 mm
Schacht-vierkant $\square$	6,2 mm
Totale lengte L	90 mm
Kerngat- $\varnothing$ richtwaarde	7,45 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Draaddiepte	12 mm
Draadafmeting	M8
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Roltap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	17 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	22 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

