

**DCMT 070202, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 070202 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MF
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Soort	HBT130
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien