

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132170 M20
GTIN	4045197265487
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132180.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspeed: 2,5 mm

Totale lengte  $L_{tot}$ : 140 mm

Schacht-Ø: 16 mm

Schacht-vierkant: 12 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Draadspeed	2,5 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Schroefdraad-Ø	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aansnijdingshoek	50 graden

Norm	DIN 376
Schacht-Ø	16 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	140 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	40 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw