

**Garant**
**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Stift	259049 8
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259033 9
Spanklemstuk	259038 20
Serie	Master Eco
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	MTJNR/L 2525X16
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm

Schroef voor spanklemstuk	259021 6
Totale lengte L	105 mm
Plaatafmeting	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500