

**Garant****DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat, ongecoat, Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2: 26X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156120 26X17
GTIN	4045197087874
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spiraalgegroefde verzinkboor. De pen-Ø is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:

**f** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **fijn** volgens DIN ISO 273.

**m** – voor doorlopend gat kwaliteitsgraad **middel** volgens DIN ISO 273.

**Toepassing:**

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Voor schroefmaat	M16
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
Pen-Ø	17 mm
Verzinkboor-Ø	26 mm
voor kwaliteitsgraad van de boring	f
Voorboor-Ø	17 mm
Totale lengte L	192 mm
Morseconus MK	3

Traphoogte L <sub>1</sub> 1. Trap met afschuining	35 mm
Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		