



Perslucht-bandschuurmachine Dynafile®, Type: 15006



Bestelgegevens

Bestelnummer	079551 15006
GTIN	616026150065
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met **instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop** en verwisselbare **contactarm** voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt **snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk**. De **schuurbandkoeling** via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar. **Mini-Dynafile® II-set**, handzame schuurmachine in compacte en flexibele lichtgewicht uitvoering. Verstelbare schuurkop. Ideaal voor het werken in kleine ruimtes. Schuurbandmaten 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels. **Mini-Dynafile® II**, 3 contactarmen, schuurbandassortiment, transportkoffer.

Opmerking:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Technische beschrijving

Gewicht	0,8 kg
Modelserie	Mini- Dynafile II
Geluidsproductie	81 dB(A)
Bandbreedte	3–4; 6; 13; mm

Bandlengte	305 mm
Afgegeven vermogen	295 W
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	564 l/min
Fabrikantnummer	Mini-Dynaflex II Set
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Contactarm voor Mini-Dynaflex® II Type 15026	079562 15026
Contactarm voor Mini-Dynaflex® II Type 15030	079562 15030
Contactarm voor Mini-Dynaflex® II Type 15028	079562 15028