

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7415-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	TIM
Snedecondities	continu
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
ISO-code wisselplaat	CNNG 120408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien