

Garant**DNMG 110404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7415-1
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien