

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604

Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Hoofdtoepassing	S
Aantal wisselingen/snikanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien