

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	S
Snedecndities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien