

**Garant****TNMG 160404, Soort: HB7415-1**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Artikelklasse	21G

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7415-1
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	TIS
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien