

**Garant****DNMG 150612, Soort: HB7415-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150612 HB7415-1 Soort: HB7415-1  
Spaanbreker: TIM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7415-1
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Spaanbreker	TIM
Hoofdtoepassing	S
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien