

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160408 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	TIM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Tolerantie	M
Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
Producttype	Wisselplaat voor het draaien