

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	TIS
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7415-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien