


Garant**SCMT 09T304, Soort: HB7415-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Soort	HB7415-1
Aantal wisselingen/snijanten	4
Spaanbreker	TIS
Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien