

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7415-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7415-1 Soort: HB7415-1
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7415-1
Hoofdtoepassing	S
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecondities	continu

Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien