


Garant**CNMG 120408, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HU7305-1
Snedecoördinatie	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij materiaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CNNG 120408
Snij diepte a_p	0,2 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	AM1
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien