

Garant**DNMG 150604, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HU7305-1 Soort: HU7305-1
Spaanbreker: AM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM1
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Soort	HU7305-1
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien