

Garant**VNMG 160404, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM1
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HU7305-1
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M

Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien