


Garant**TNMG 160404, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Soort	HU7305-1
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	ongecoat
Hoekradius	0,4 mm

Spaanbreker	AM1
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien