


Garant**WNMG 060404, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Soort	HU7305-1
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Spaanbreker	AM1

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien