

Garant**VNMG 160408, Soort: HU7305-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VN.G 160408 HU7305-1 Soort: HU7305-1
Spaanbreker: AM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	4
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408

Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	AM1
Soort	HU7305-1
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	ongecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien