


Garant
WNMG 060408, Soort: HU7305-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HU7305-1 Soort: HU7305-1
 Spaanbreker: AM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 700 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 700 m/min
Snededcondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Spaanbreker	AM1
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Soort	HU7305-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	ongecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien