


Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T304 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	VS
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien