

Garant**RPKW 1204MOT, HB7605, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212058 HART
GTIN	4062406390396
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een a_p van 3 mm niet worden overschreden.

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

ISO-code wisselplaat: RPKW 1204MOT

Type: HART

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	RPKW 1204MOT
Type	HART
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7605
Voeding f_z per tand	0,15 mm

Aantal wisselingen/snijkant	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	110 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	90 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	65 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	50 m/min	H
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		