


Garant**CNMG 120404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNNG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien