


Garant**CNMG 120412, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien