


Garant
SNMG 120404, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7130-2 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien