


Garant**WNMG 060408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien