

**Garant****CC.T 060204, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060204 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS
Tolerantie	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snij diepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien