

**Garant****CC.T 060202, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 060202 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien