

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien