

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien