

Garant**ZCMX 09T302, Soort: HUZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 09T302 HUZ310 Soort: HUZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	ZCMX 09T302
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Soort	HUZ310
Snijmateriaal	HM
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien